

uvex**Pár rukavic uvex phynomic airLite B ESD, Velikost rukavice: 9**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 094467 9 |
| GTIN | 4048612064023 |
| Třída artiklu | 04W |

Popis

Provedení:

Řada uvex phynomic airLite. Obzvláště lehké rukavice proti pořezání s **ergonomickým tvarem** a vysokým pohodlím při nošení. Optimálně vhodné pro činnosti, při nichž se vyžaduje vysoká **citlivost dotyku**. Mohou se používat jak v ESD oblastech, tak také v oblastech ohrožených výbuchem. Dermatologicky testováno (proDERM®) a bez jakýchkoliv urychlovačů. Díky **aqua-polymerovému povlaku airLite** je zaručena vysoká prodyšnost.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Rukavice, které chrání před elektrostatickým výbojem, neizolují ruce před elektrickým napětím.

Nevhodné pro práce na vedeních pod napětím nebo k ochraně před úrazy elektrickým proudem, ale jen pro ochranu produktů.

Technický popis

| | |
|--------------|------------------------|
| Druh rukavic | Protipořezové rukavice |
|--------------|------------------------|

| | |
|------------------------------|---|
| Velikost rukavice | 9 |
| Ochranná kategorie | Kategorie II |
| Vlastnost rukavice | Vhodné pro dotykový displej |
| Technologie pletení | 18G |
| Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD |
| Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| EN 388 | 3X42C |
| Materiál nosiče | Dyneema®Diamond, polyamid, elastan, karbon |
| Povlak | Nitril |
| varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní |
| Rozsah použití | Přesnost |
| Barva | modrá / antracitová |
| Hmotnost | 56 g |
| Použití | vícerázové |
| Třída ochrany proti pořezání | C |
| Druh produktu | Rukavice proti pořezání |