

Garant GRIDLINE

Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 200 kg, 26×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 1250/10

Údaje o objednávce

Artikové číslo	931115 1250/10
GTIN	4062406352608
Třída artiklu	9GK

Popis

POZNÁMKA: Možnost volby barvy

Provedení:

Kompletně osazená skříň na nářadí 30×28G, se zásuvkami 26×24G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Zásuvka **50 mm s nosností 75 kg**. Zásuvka **od 75 mm s nosností 200 kg**.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 75, 100, 100 125, 125, 150, 150, 200

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Při zvedání a přepravě skříňe je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Užitná plocha zásuvek v G: 26×24

Výška: 1250 mm

Šířka: 750 mm

Hloubka: 700 mm

Užitná výška: 1150 mm
 Užitná výška pro zásuvky: 1150 mm
 Užitná šířka zásuvek: 650 mm

Technický popis

Hmotnost	197 kg
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Užitná šířka zásuvky v G	26
Užitná výška	1150 mm
ComfortClose	ne
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná plocha zásuvek v G	26×24
Výška čela zásuvek	50 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	125 mm
Výška čela zásuvek	125 mm
Výška čela zásuvek	150 mm
Výška čela zásuvek	150 mm
Výška čela zásuvek	200 mm
Šířka	750 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	24
Hloubka	700 mm
Počet zásuvek	10
Užitná šířka zásuvek	650 mm
Užitná výška pro zásuvky	1150 mm
Počet dvířek	0

Vložka z rýhované gumy se zvýšeným okrajem na 3 stranách	ne
Výška	1250 mm
Počet výsuvných polic	0
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	200 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	26x24G
Druh produktu	Skříň na náradí

Příslušenství

Zásuvka, 200 kg Výška čela zásuvky 75 mm	931165 75
Zásuvka, 200 kg Výška čela zásuvky 100 mm	931165 100
Zásuvka, 200 kg Výška čela zásuvky 200 mm	931165 200
Zásuvka, 200 kg Výška čela zásuvky 150 mm	931165 150
Zásuvka, 200 kg Výška čela zásuvky 125 mm	931165 125
Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 50 mm	931163 50
Korpus skříně na náradí pro zásuvky Výška 1250 mm	931155 1250