

Garant**ZCMX 080302, Typ: HUZ310**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268424 HUZ310
GTIN	4062406273866
Třída artiklu	21E

Popis

ZCMX 080302 HUZ310 Typ: HUZ310
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 4 mm
Posuv obrábění: 0,05 - 0,4 mm
Posuv vrtání: 0,03 - 0,3 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 200 - 600 m/min

Technický popis

Počet výměn/řezání	2
Řezný materiál	TK
Povlak	bez povlaku
Hlavní způsob použití	N
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 080302
Řezná rychlost v_c hlavní použití	200 - 600 m/min
Typ	HUZ310
Rohový rádius	0,2 mm

Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Posuv vrtání	0,03 - 0,3 mm
Posuv obrábění	0,05 - 0,4 mm
Vhodné pro \varnothing nástroje D_c	16 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení