

**Garant****ZCMX 080304, Typ: HBZ030**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	268425 HBZ030
GTIN	4062406273903
Třída artiklu	21E

## Popis

### Provedení:

Tvrďší substrát pro delší životnost s tenkým CVD-povlakem. Speciální pro rovinná a podélná obrábění.

Vhodné pro  $\varnothing$  nástroje  $D_c$ : 16 mm

Typ: HBZ030

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Posuv obrábění: 0,1 - 0,3 mm

Posuv vrtání: 0,03 - 0,12 mm

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 200 m/min

## Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Typ	HBZ030
Hloubka řezu $a_p$	0,4 - 2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 080304
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 200 m/min

Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
Podmínky řezu	kontinuální
Povlak	CVD
Hlavní způsob použití	P
Posuv obrábění	0,1 - 0,3 mm
Posuv vrtání	0,03 - 0,12 mm
Vhodné pro Ø nástroje D <sub>c</sub>	16 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení