

**Garant****ZCMX 080308, Typ: HBZ140**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	268427 HBZ140
GTIN	4062406273989
Třída artiklu	21E

## Popis

### Provedení:

Univerzální substrát středního zrna s PVD-povlakem. První volba při obrábění a vrtání.

Vhodné pro  $\varnothing$  nástroje  $D_c$ : 16 mm

Typ: HBZ140

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Posuv obrábění: 0,1 - 0,3 mm

Posuv vrtání: 0,03 - 0,12 mm

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 190 m/min

## Technický popis

Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu $a_p$	0,4 - 2 mm
Typ	HBZ140
Hlavní způsob použití	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 080308
Řezný materiál	TK

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 190 m/min
Povlak	PVD
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv obrábění	0,1 - 0,3 mm
Posuv vrtání	0,03 - 0,12 mm
Vhodné pro $\varnothing$ nástroje $D_c$	16 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení