



## Rohové kleště instalatérské, čelisti tvaru S, Ø trubky: 2palec



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	810745 2
GTIN	4003773014263
Třída artiklu	86A

### Popis

#### Provedení:

Švédský tvar: úzké, speciálně tvarované čelisti, samoupínací, zalomené 45°. Celé kované se stavěcí maticí, zajištěnou proti ztrátě.

**KNIPEX** čelistí S pro tříbodové upnutí trubky.

#### Materiál:

Chromvanadiová ocel; zušlechtěná, čelisti inductivně kalené. Lakované, čelisti lesklé.

### Technický popis

Rozsah upnutí	70 mm
Ø trubky	2 palec
Celková délka	540 mm
Úhel čelisti	45 stupeň
Výrobní postup	celé kované
Zušlechtění čelisti	Induktivně kalená
Materiál kleští	Chromvanadiová ocel
Čelist S	ano
Švédský tvar	ano
Druh produktu	Instalatérské kleště a Siko kleště

