

**Rohové kleště instalátérské, čelisti tvaru S, Ø trubky: 1.1/2palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	810745 1.1/2
GTIN	4003773014256
Třída artiklu	86A

**Popis****Provedení:**

Švédský tvar: úzké, speciálně tvarované čelisti, samoupínací, zalomené 45°. Celé kované se stavěcí maticí, zajištěnou proti ztrátě.

**KNIPEX** čelistí S pro tříbodové upnutí trubky.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel; zušlechtěná, čelisti inductivně kalené. Lakované, čelisti lesklé.

**Technický popis**

Celková délka	425 mm
Ø trubky	1.1/2 palec
Rozsah upnutí	60 mm
Úhel čelisti	45 stupeň
Výrobní postup	celé kované
Zušlechtění čelisti	Induktivně kalená
Materiál kleští	Chromvanadiová ocel
Čelist S	ano
Švédský tvar	ano
Druh produktu	Instalatérské kleště a Siko kleště

