



Rohové kleště instalatérské, čelisti tvaru S, Ø trubky: 1palec



Údaje o objednávce

Artikové číslo	810745 1
GTIN	4003773014249
Třída artiklu	86A

Popis

Provedení:

Švédský tvar: úzké, speciálně tvarované čelisti, samoupínací, zalomené 45°. Celé kované se stavěcí maticí, zajištěnou proti ztrátě.

KNIPEX čelistí S pro tříbodové upnutí trubky.

Materiál:

Chromvanadiová ocel; zušlechtěná, čelisti inductivně kalené. Lakované, čelisti lesklé.

Technický popis

Ø trubky	1 palec
Rozsah upnutí	42 mm
Celková délka	320 mm
Úhel čelisti	45 stupeň
Výrobní postup	celé kované
Zušlechtění čelisti	Induktivně kalená
Materiál kleští	Chromvanadiová ocel
Čelist S	ano
Švédský tvar	ano
Druh produktu	Instalatérské kleště a Siko kleště

