

Garant**ZCMX 10T302, Typ: HUZ310**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268429 HUZ310
GTIN	4062406273026
Třída artiklu	21K

Technický popis

Rohový rádius	0,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	200 - 600 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 10T302
Typ	HUZ310
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	N
Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Počet výměn/řezání	2
Povlak	bez povlaku
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f soustružení	0,05 - 0,4 mm
Posuv f vrtání	0,03 - 0,3 mm

Vhodné pro Ø nástroje D _c	20 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení