



Držák šroubováků Kraftform Turbo pro 1/4 palcové bity C 6,3 a E 6,3 s rychlovýměnným sklíčidlem, Upínací 6hran: 6,3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	676390 6,3
GTIN	4013288214591
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

- **Mechanické zečtyřnásobení rychlosti šroubování, zejména u metrických závitů (bez akumulátoru).**
- **Aktivace a deaktivace funkce turbo jednoduchým stisknutím tlačítka.**
- **Nastavitelný planetový převod umožňuje výkonné šroubování a snadné jemné nastavení.**
- **Robustní, bezúdržbový převod z oceli (maximální krouticí moment 14 Nm).**
- **Úchyt vnitřního šestihranu 1/4 palce s rychlovýměnným sklíčidlem Rapidaptor pro bity podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3.**

Bitový upínač: F 6,3

Celková délka: 146 mm

Technický popis

Celková délka	146 mm
Bitový upínač	D 6,3
Bitový upínač	F 6,3
otočná krytka	ne
s ráčnovou rukojetí	ne
s teleskopickou stopkou	ne
včetně bitů	ne

integrovaný zásobník bitů	ne
Druh produktu	Bitový nástroj