

**Ansell****Pár rukavic HyFlex® 11-561, Velikost rukavice: 7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094569 7
GTIN	10076490435353
Třída artiklu	04P

**Popis****Provedení:**

HyFlex® 11-561. Díky prodyšné technologii FORTIX™ a zesílenému ohybu palce mají rukavice proti pořezání delší životnost. Kromě toho tato technologie nabízí lepší spolehlivost uchopení a je také velmi odolná. Díky použití vlákna INTERCEPT™ je možné docílení vysoké ochrany proti pořezání. Díky dobrému pohodlí při nošení a pohyblivosti prstů je možné tyto rukavice používat v suchém a zaolejovaném prostředí. Bez silikonu a dermatologicky testováno.

**Norma:**

EN 388; EN 420

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Barva: modrá/šedá

Bez silikonu: ano

**Technický popis**

Velikost rukavice	7
Bez silikonu	ano
Obsah	12

Vlastnost rukavice	Certifikováno pro potraviny
Vlastnost rukavice	Bez DMF
Vlastnost rukavice	šetrné k pokožce alergiků
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Technologie pletení	15G
Prát	40 °C barevné prádlo
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016	4X42C
Materiál nosiče	INTERCEPT™
Povlak	Nitril
Materiál	Nitril
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Barva	modrá/šedá
Hmotnost	21,44 g
Délka	210 mm
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	C
Druh produktu	Rukavice proti pořezání