

**Honeywell****Pár rukavic CoreShield™ 22-7518B, Velikost rukavice: 7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094520 7
GTIN	13603835666751
Třída artiklu	09A

**Popis****Provedení:**

**Řada Honeywell CoreShield™.** Řada inovativních, lehkých ochranných rukavic proti pořezání nabízí **velmi dobrou citlivost** a příjemnou pohyblivost prstů. Tato řada přesvědčí také dlouhou životností a odolností. Díky elastickému a **prodyšnému povlaku z mikropěny** zaručují tyto rukavice jak u mastných, tak i u suchých povrchů vynikající odolnost proti skluzu.

**CoreShield™ 22-7518B.** Ochranné rukavice proti pořezání se stupněm ochrany proti proříznutí B a s **technologii úpletu 18 GG** pro precizní práce se středně vysokým nebezpečím pořezání. Dobré pohodlí při nošení díky nosnému materiálu **HPPE**.

**Norma:**

EN 388; EN 420

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Řada CoreShield™** se dodává v různých úpletových tloušťkách (10 až **18 GG**) a povlacích (nitrilová mikropěna, super Thin Nitril).

Barva: šedá / černá

**Technický popis**

Označení výrobce	CoreShield 22-7518B
------------------	---------------------

Obsah	10
Vlastnost rukavice	Bez DMF
Vlastnost rukavice	zesílení v ohybu palce
Vlastnost rukavice	šetrné k pokožce alergiků
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Vlastnost rukavice	Vhodné pro dotykový displej
Technologie pletení	18G
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016	4X31B
Materiál nosiče	HPPE
Povlak	Nitrilová mikropěna
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Přesnost
Barva	šedá / černá
Hmotnost	35-55 g
Délka	220 - 270 mm
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	B
Druh produktu	Rukavice proti pořezání