

Honeywell**Pár rukavic CoreShield™ 26-0513B, Velikost rukavice: 7****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 094524 7 |
| GTIN | 13603835667185 |
| Třída artiklu | 09A |

Popis**Provedení:**

Řada Honeywell CoreShield™. Řada inovativních, lehkých ochranných rukavic proti pořezání nabízí **velmi dobrou citlivost** a příjemnou pohyblivost prstů. Tato řada přesvědčí také dlouhou životností a odolností. Díky elastickému a **prodyšnému povlaku z mikropěny** zaručují tyto rukavice jak u mastných, tak i u suchých povrchů vynikající odolnost proti skluzu.

CoreShield™ 26-0513B. Ochranné rukavice proti pořezání se stupněm ochrany proti pořezání F pro činnosti s extrémním nebezpečím pořezání. Dobré pohodlí při nošení díky nosnému materiálu **HPPE-čedičové-kovové vlákno**.

Norma:

EN 388; EN 420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Řada CoreShield™ se dodává v různých úpletových tloušťkách (10 až **18 GG**) a povlacích (nitrilová mikropěna, super Thin Nitril).

Barva: černý

Technický popis

| | |
|------------------|---------------------|
| Označení výrobce | CoreShield 26-0513B |
|------------------|---------------------|

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Obsah | 10 |
| Vlastnost rukavice | zesílení v ohybu palce |
| Vlastnost rukavice | Vhodné pro dotykový displej |
| Vlastnost rukavice | Bez silikonu |
| Vlastnost rukavice | šetrné k pokožce alergiků |
| Vlastnost rukavice | Bez DMF |
| Technologie pletení | 13G |
| Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| EN 388:2016 | 4X43F |
| Materiál nosiče | HPPE-čedičové-kovové vlákno |
| Povlak | Nitrilová mikropěna |
| varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní |
| Rozsah použití | Allround |
| Barva | černý |
| Hmotnost | 64-96 g |
| Délka | 220 - 270 mm |
| Použití | vícerázové |
| Třída ochrany proti pořezání | F |
| Druh produktu | Rukavice proti pořezání |