

Honeywell**Pár rukavic CoreShield™ 25-0513B, Velikost rukavice: 8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094523 8
GTIN	13603835667109
Třída artiklu	09A

Popis**Provedení:**

Řada Honeywell CoreShield™. Řada inovativních, lehkých ochranných rukavic proti pořezání nabízí **velmi dobrou citlivost** a příjemnou pohyblivost prstů. Tato řada přesvědčí také dlouhou životností a odolností. Díky elastickému a **prodyšnému povlaku z mikropěny** zaručují tyto rukavice jak u mastných, tak i u suchých povrchů vynikající odolnost proti skluzu.

CoreShield™ 25-0513B. Ochranné rukavice proti pořezání se stupněm ochrany proti pořezání E pro činnosti s extrémním nebezpečím pořezání. Dobré pohodlí při nošení díky nosnému materiálu **HPPE-vlákno z ušlechtilé oceli**.

Norma:

EN 388; EN 420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Řada CoreShield™ se dodává v různých úpletových tloušťkách (10 až **18 GG**) a povlacích (nitrilová mikropěna, super Thin Nitril).

Barva: černý

Technický popis

Označení výrobce	CoreShield 25-0513B
------------------	---------------------

Obsah	10
Vlastnost rukavice	šetrné k pokožce alergiků
Vlastnost rukavice	zesílení v ohybu palce
Vlastnost rukavice	Bez DMF
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Vlastnost rukavice	Vhodné pro dotykový displej
Technologie pletení	13G
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016	4X42E
Materiál nosiče	HPPE-vlákno z ušlechtilé oceli
Povlak	Nitrilová mikropěna
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Barva	černý
Hmotnost	55-82 g
Délka	220 - 270 mm
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	E
Druh produktu	Rukavice proti pořezání