

Garant GRIDLINE

Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 200 kg, 36×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 800/7**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931315 800/7
GTIN	4062406275587
Třída artiklu	9GK

Popis**POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 40×28G, se zásuvkami 36×24G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. Zásuvka **50 mm s nosností 75 kg**. Zásuvka **od 75 mm s nosností 200 kg**.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Při zvedání a přepravě skříňe je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Užitná plocha zásuvek v G: 36×24

Výška: 800 mm

Šířka: 1000 mm

Hloubka: 700 mm

Užitná výška: 700 mm

Užitná výška pro zásuvky: 700 mm

Užitná šířka zásuvek: 900 mm

Technický popis

Užitná hloubka zásuvek v G	24
Užitná výška	700 mm
Hmotnost	162 kg
Výška	800 mm
Užitná plocha zásuvek v G	36×24
Užitná šířka zásuvek	900 mm
Užitná šířka zásuvky v G	36
Počet zásuvek	7
Výška čela zásuvek	50 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	125 mm
Výška čela zásuvek	150 mm
Hloubka	700 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Užitná výška pro zásuvky	700 mm
Počet dvířek	0
Šířka	1000 mm
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne
Počet výsuvných polic	0
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	200 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %

Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	36×24G
Druh produktu	Skříň na nářadí

Příslušenství

Zásuvka, 200 kg Výška čela zásuvky 300 mm	931355 300
Zásuvka, 200 kg Výška čela zásuvky 125 mm	931355 125
Zásuvka, 200 kg Výška čela zásuvky 250 mm	931355 250
Zásuvka, 200 kg Výška čela zásuvky 200 mm	931355 200
Zásuvka, 200 kg Výška čela zásuvky 100 mm	931355 100
Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka, 200 kg Výška čela zásuvky 75 mm	931355 75
Zásuvka, 200 kg Výška čela zásuvky 150 mm	931355 150
Korpus skříně na nářadí pro zásuvky Výška 800 mm	931335 800