

Garant GRIDLINE

Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 75 kg, 36×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 800/5**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931305 800/5
GTIN	4062406274702
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 40×28G, se zásuvkami 36×24G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75, 100, 100, 125, 300

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Při zvedání a přepravě skříně je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

Technický popis

Užitná hloubka zásuvek v G	24
Počet dvířek	0
Užitná výška pro zásuvky	700 mm
Užitná plocha zásuvek v G	36×24

Šířka	1000 mm
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Užitná výška	700 mm
Užitná šířka zásuvek	900 mm
Počet zásuvek	5
Výška	800 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	125 mm
Výška čela zásuvek	300 mm
Hloubka	700 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná šířka zásuvky v G	36
Hmotnost	138 kg
Počet výsuvných polic	0
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	36x24G
Druh produktu	Skříň na nářadí

Příslušenství

Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 150 mm	931353 150
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 75 mm	931353 75
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 200 mm	931353 200
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 250 mm	931353 250
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 50 mm	931353 50
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 100 mm	931353 100
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 125 mm	931353 125
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 300 mm	931353 300
Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Korpus skříně na nářadí pro zásuvky Výška 800 mm	931335 800