

Garant GRIDLINE

Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 75 kg, 36×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 900/6A**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931305 900/6A
GTIN	4062406275549
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 40×28G, se zásuvkami 36×24G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 150, 150, 150, 200

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Při zvedání a přepravě skříňe je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

Technický popis

Výška	900 mm
Šířka	1000 mm
Hmotnost	158 kg

Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	150 mm
Výška čela zásuvek	150 mm
Výška čela zásuvek	150 mm
Výška čela zásuvek	200 mm
Počet zásuvek	6
Užitná šířka zásuvek	900 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	24
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Hloubka	700 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná výška pro zásuvky	800 mm
Počet dvířek	0
Užitná plocha zásuvek v G	36×24
Užitná výška	800 mm
Užitná šířka zásuvky v G	36
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne
Počet výsuvných polic	0
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	36×24G
Druh produktu	Skříň na nářadí

Příslušenství

Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 200 mm	931353 200
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 75 mm	931353 75
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 250 mm	931353 250
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 50 mm	931353 50
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 150 mm	931353 150
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 100 mm	931353 100
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 300 mm	931353 300
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 125 mm	931353 125
Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Korpus skříňe na nářadí pro zásuvky Výška 900 mm	931335 900