

Garant GRIDLINE

**Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 75 kg, 36×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 800/7****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 931305 800/7  |
| GTIN           | 4062406275525 |
| Třída artiklu  | 9GK           |

**Popis****POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 40×28G, se zásuvkami 36×24G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

**Osazení:**

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

Při zvedání a přepravě skříňe je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Užitná plocha zásuvek v G: 36×24

Výška: 800 mm

Šířka: 1000 mm

Hloubka: 700 mm

Užitná výška: 700 mm

Užitná výška pro zásuvky: 700 mm

Užitná šířka zásuvek: 900 mm

## Technický popis

|  |                  |
|--|------------------|
| Počet dvířek   | 0                |
| Užitná hloubka zásuvek                               | 600 mm           |
| Užitná hloubka zásuvek v G                           | 24               |
| Užitná výška   | 700 mm           |
| Hloubka  | 700 mm           |
| Šířka  | 1000 mm          |
| Výška čela zásuvek                                   | 50 mm            |
| Výška čela zásuvek                                   | 75 mm            |
| Výška čela zásuvek                                   | 100 mm           |
| Výška čela zásuvek                                   | 100 mm           |
| Výška čela zásuvek                                   | 100 mm           |
| Výška čela zásuvek                                   | 125 mm           |
| Výška čela zásuvek                                   | 150 mm           |
| Užitná šířka zásuvek                                 | 900 mm           |
| Užitná plocha zásuvek v G                            | 36×24            |
| Užitná šířka zásuvky v G                             | 36               |
| Výška  | 800 mm           |
| Hmotnost   | 162 kg           |
| Zamykací elektronický systém – přestavitelný         | ano              |
| Počet zásuvek  | 7                |
| Užitná výška pro zásuvky                             | 700 mm           |
| Počet výsuvných polic                                | 0                |
| Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště | ne               |
| Tloušťka materiálu                                   | 1,2 mm           |
| Nosnost zásuvek / výsuvných den                      | 75 kg            |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)                  | 100 %            |
| Výsuv zásuvky  | Blokování výsuvu |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm  |
| Cylindrický zámek          | Modulární nástrčná vložka                                      |
| Volba barev                | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribut názvu produktu     | 36x24G   |
| Druh produktu              | Skříň na náradí  |

## Příslušenství

|  |             |
|--|-------------|
| Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 200 mm         | 931353 200  |
| Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 75 mm          | 931353 75   |
| Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 150 mm         | 931353 150  |
| Krytka zámku pro GridLine Typ HU21               | 914227 HU21 |
| Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 50 mm          | 931353 50   |
| Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 300 mm         | 931353 300  |
| Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 125 mm         | 931353 125  |
| Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 100 mm         | 931353 100  |
| Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 250 mm         | 931353 250  |
| Korpus skříně na náradí pro zásuvky Výška 800 mm | 931335 800  |