

Garant GRIDLINE

Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 75 kg, 36×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 900/7**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931305 900/7
GTIN	4062406275556
Třída artiklu	9GK

Popis**POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 40×28G, se zásuvkami 36×24G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 75, 100, 125, 125, 250

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Při zvedání a přepravě skříňe je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Užitná plocha zásuvek v G: 36×24

Výška: 900 mm

Šířka: 1000 mm

Hloubka: 700 mm

Užitná výška: 800 mm

Užitná výška pro zásuvky: 800 mm

Užitná šířka zásuvek: 900 mm

Technický popis

Užitná hloubka zásuvek v G	24
Počet zásuvek	7
Počet dvířek	0
Užitná plocha zásuvek v G	36×24
Užitná výška pro zásuvky	800 mm
Užitná šířka zásuvky v G	36
Výška	900 mm
Hmotnost	169 kg
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná šířka zásuvek	900 mm
Výška čela zásuvek	50 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	125 mm
Výška čela zásuvek	125 mm
Výška čela zásuvek	250 mm
Šířka	1000 mm
Užitná výška	800 mm
Hloubka	700 mm
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne
Počet výsuvných polic	0
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %

Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	36×24G
Druh produktu	Skříň na nářadí

Příslušenství

Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 125 mm	931353 125
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 50 mm	931353 50
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 300 mm	931353 300
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 200 mm	931353 200
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 100 mm	931353 100
Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 75 mm	931353 75
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 150 mm	931353 150
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 250 mm	931353 250
Korpus skříně na nářadí pro zásuvky Výška 900 mm	931335 900