



LED pracovní svítilna, Typ: 5



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081415 5
GTIN	4260131238574
Třída artiklu	08C

Popis

Provedení:

Vysoce výkonné, stmívací a robustní pracovní svítilny s dlouhou životností, **pružným krkem** a **silnou magnetickou nohou**. Připojení k síťovému napáječi 24 V nebo k ovládání stroje 24 V. Vysoce výkonné LED v hliníkovém plášti, studená bílá cca 5 500 K.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového napáječe 250 V.

Upozornění:

Vhodné stolní svorky a magnetické držáky najdete pod č. 081418/081419.

Technický popis

Celková výška	600 mm
Osvětlovací těleso	LED
Hmotnost	800 g

Teplota barev	5500 K
Světelný tok	450 lm
Způsob upevnění	Magnetfuß
Ø magnetické nohy	66 mm
Jmenovité napětí	250 V
Zóna ATEX	žádná
Zdroj energie	Síťový provoz
Ochranná třída IP	IP 65
Světelný výkon	4,5 W
Barva světla	studená bílá
Ø světelné hlavy	60 mm
Druh produktu	Stolní svítlna / svítlna pro osvětlení pracoviště