



LED akumulátorová pracovní svítilna, Typ: 16



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081254 16
GTIN	5708997354568
Třída artiklu	08C

Popis

Provedení:

Robustní LED zářič s hliníkovým krytem odolným proti nárazům a gumovou ochrannou hranou.

- **Měkké, neoslňující světlo s minimem stínů a nepatrným vyvíjením tepla.**
- **Vysoký světelný výkon, nízká spotřeba energie, dlouhá životnost.**
- **Schváleno pro použití v exteriérech a vlhkých prostorách.**

Pracovní svítilny NOVA se zabudovaným držadlem. Vysoce výkonné prvky COB LED s 5stupňovou funkcí stmívání, otočné.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího kabelu USB a síťového napáječe.

Technický popis

Typ akumulátoru	Li-Ion
Ochranná třída IP	IP 67
Hodnota CRI	80
Napětí akumulátorů	3,7 V

Doba svícení	2 - 20 h
Počet obsažených akumulátorů	1
Zóna ATEX	žádná
Světelný tok	200 - 2000 lm
Celková výška	163 mm
Celková šířka	63 mm
Kapacita akumulátoru	4 Ah
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Celková délka	163 mm
Osvětlovací těleso	Modul LED
Teplota barev	6000 K
Hmotnost	790 g
Příkon	16 W
Označení výrobce	NOVA R
Druh produktu	Pracovní svítilna