



Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem, Typ: M12FPDX2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070110 M12FPDX2
GTIN	4058546220815
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

- **Výkonné akumulátorové vrtací šroubováky s příklepem se 2 rychlostmi s vícestupňovým nastavením utahovacího momentu.**
- **REDLITHIUM-ION™ Red akumulátory Li-Ion se sledováním jednotlivých článků a ukazatelem stavu nabití.**
- **Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost.**
- **Kovové rychloupínací sklíčidlo FIXTEC s aretací vřetena.**
- **Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.**
- **LED osvětlení pracovního prostoru.**
- **Bezkartáčový motor POWERSTATE™ (ne vel. M18BPD4) pro maximální stupeň účinnosti. Minimální opotřebení a až 10násobná životnost v porovnání se standardními DC motory.**
- **Elektronika REDLINK PLUS™ – ochrana proti přetížení a řízení výkonu.**

Akumulátorový kompaktní vrtací šroubovák s příklepem s řešením šroubu 6v1 pro maximální flexibilitu.

- **Snímatelný systém sklíčidla se 3 nastavci.**
- **Extrémně praktický, díky 1/4palcovému kovovému upínání Hex pod sklíčidlem: délka jen 138 mm bez sklíčidla.**

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete od č. 073814 – 073816, 073827 a 073840.

Příslušný sledovací modul Bluetooth naleznete pod 070103 BTT-1.

Technický popis

Označení výrobce	M12FPDX-202X
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Délka	138 mm
Maximální utahovací moment	37 Nm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Rozsah otáček 2. stupně	0 - 1700 min ⁻¹
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	35 mm
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1 - 13 mm
Konstrukce motoru	POWERSTATE™
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Napětí akumulátorů	12 V
Rozsah otáček 1. stupně	0 - 450 min ⁻¹
Počet obsažených akumulátorů	2
Typ akumulátoru	Li-Ion
Maximální Ø vrtání do betonu	13 mm
Obal	systemový kufřík (HD=Heavy Duty)
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Vrtací šroubovák s příklepem