

**3M****Vějířovitý brusný kotouč 769F, talíř ze skelné tkaniny plochý, Ø 125 mm,  
Zrnitost: 40**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	565511 40
GTIN	5902658113185
Třída artiklu	53F

## Popis

### Provedení:

Směs zrna s **přesně tvarovaným** keramickým zrnem pro **vysoký výkon při obrušování a životnost.**

### Použití:

Univerzální brusné práce s výkonnými úhlovými bruskami.

## Technický popis

Zrnitost	40
Ø otvoru	22,23 mm
Popis tvaru	Plochý
Ø kotouče	125 mm
Brusivo	keramické zrna (CER)
Zkratka brusiva	keramika

Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 125 mm
Optimalizováno pro materiál	ocel
Optimalizováno pro materiál	INOX
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	vějířovitý brusný kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
suché	vhodný		