

**3M****Vějířovitý brusný kotouč 769F, talíř ze skelné tkaniny kónický, Ø 115 mm, Zrnitost: 80**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	565514 80
GTIN	5902658113093
Třída artiklu	53F

## Popis

### Provedení:

Směs zrna s **přesně tvarovaným** keramickým zrnem pro **vysoký výkon při obrušování a životnost.**

### Použití:

Univerzální brusné práce s výkonnými úhlovými bruskami.

## Technický popis

Popis tvaru	šikmé
Ø kotouče	115 mm
Ø otvoru	22,23 mm
Zrnitost	80
Zkratka brusiva	Keramika
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Atribut názvu produktu	Ø 115 mm
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
suché	vhodný		