



**Vějířovitý brusný kotouč 769F, talíř ze skelné tkaniny kónický, Ø 125 mm,
Zrnitost: 80**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	565515 80
GTIN	5902658113338
Třída artiklu	53F

Popis

Provedení:

Směs zrna s **přesně tvarovaným** keramickým zrnem pro **vysoký výkon při obrušování a životnost.**

Použití:

Univerzální brusné práce s výkonnými úhlovými bruskami.

Technický popis

Ø kotouče	125 mm
Ø otvoru	22,23 mm
Zrnitost	80
Popis tvaru	šikmé
Zkratka brusiva	Keramika
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Atribut názvu produktu	Ø 125 mm
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
suché	vhodný		