

ejendals

Pár rukavic Tegera® 256, Velikost rukavice: 9



Údaje o objednávce

Artikové číslo	094557 9
GTIN	7340118322735
Třída artiklu	04R

Popis

Provedení:

Tegera® 256. Rukavice proti pořezání ze **štípenkové usně** je možné díky příjemnému pohodlí při nošení používat při práci s horkými předměty v zaolejovaných oblastech. Materiál zaručuje **dobré uchopení** a má **podšívku** z materiálu KEVLAR®fiber. Mimo to proti nebezpečí pořezání chrání ochrana proti pořezání (**Cut B**).

Norma:

EN 388; EN 420

Upozornění:

Minimální množství k objednávce odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Třída ochrany proti pořezání: B

Barva: šedá

Technický popis

Obsah	6
EN 388:2016	2322B
EN 407	41314X
Materiál nosiče	Štípenková useň

varianta povlaku	bez povlaku
Rozsah použití	Allround
Barva	šedá
Kontaktní teplota do	100 °C
Délka	215 mm
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	B
Druh produktu	Rukavice proti pořezání