

## ejendals

**Pár rukavic Tegera® 8801 Infinity, Velikost rukavice: 7**



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	094362 7
GTIN	7340118318677
Třída artiklu	04R

### Popis

#### Provedení:

**Tegera® 8801 Infinity.** Víceúčelové rukavice nové řady Infinity s vynikajícím citem a dobrým uchopením. Mimořádně tenké rukavice s povlakem z nitrilové pěny a PU na bázi vody, vhodné pro suché a mírně vlhké pracovní prostředí. Dlaně odolné proti oleji a mastnotám. Odolné proti **kontaktnímu teple do 100 °C.**

#### Norma:

EN 388; EN ISO 21420

EN 407

#### Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

### Technický popis

Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Ochranná kategorie	Kategorie II
Obsah	6
Vlastnost rukavice	Certifikováno pro potraviny

EN 388	4121X
EN 407	X1XXXX
Materiál nosiče	Nylon Spandex
Povlak	Nitrilová pěna
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Přesnost
Barva	černá / žlutá
Technologie pletení	15G
Norma	EN 407
Kontaktní teplota do	100 °C
Použití	vícerázové
Druh produktu	Víceúčelové rukavice