

## ejendals

### Pár rukavic Tegera® 8814 Infinity, Velikost rukavice: 10



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	094559 10
GTIN	7340118324739
Třída artiklu	04R

## Popis

### Provedení:

Tegera® 8814 Infinity. Měkké a tenké rukavice proti pořezání jsou velmi vhodné pro použití v oblastech s dotykovými obrazovkami. Jsou **bez silikonu** a nabízí **ochranu proti žáru do teploty 100°C**. Díky nejvyššímu stupni ochrany proti pořezání (**Cut F**) je možné jejich použití pro suché a mírně zaolejované práce s extrémně vysokým nebezpečím pořezání. Dermatologicky testováno a schváleno pro použití v kontaktu s potravinami.

### Norma:

EN 388; EN ISO 21420

### Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

## Technický popis

Obsah	6
Vlastnost rukavice	Certifikováno pro potraviny
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Vlastnost rukavice	Vhodné pro dotykový displej

Technologie pletení	13G
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X43F
EN 407	X1XXXX
Materiál nosiče	Čedičové vlákno, ocelové vlákno, nylon, spandex
Povlak	nitrilová pěna / PU na bázi vody
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Heavy Duty
Rozsah použití	Allround
Barva	šedá / černá
Norma	EN 407
Kontaktní teplota do	100 °C
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	F
Druh produktu	Rukavice proti pořezání