

**Garant**

**Sada kuželových záhlubníků č. 150393 se 3 upínacími plochami, v kazetě 90°, AlTiCN, Počet záhlubníků: 7**

**Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 150394 7      |
| GTIN           | 4062406277116 |
| Třída artiklu  | 11M           |

**Popis****Provedení:**

Sady kuželových záhlubníků **v kazetě**. Praktické pro montáž a výrobu.

**Použití:**

Přesný kuželový záhlubník pro hladké vyhotovení **přesných, kulatých 90° zahloubení**.

**Obsah:**

Po 1 přesném kuželovém záhlubníku: vel. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

**Upozornění:**

Dodávka v kazetě č. 150370 **vel. 6**.

**Technický popis**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Počet břitů Z                    | 3         |
| Počet záhlubníků                 | 7         |
| Povlak                           | AlTiCN    |
| Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň |

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Řezný materiál          | HSS E                           |
| Rozteč břitů záhlubníku | nestejný                        |
| Norma                   | DIN 335 C                       |
| Stopka                  | Válcová stopka s h9             |
| Barevný kroužek         | bez                             |
| Druh produktu           | Stupňovitý a kuželový záhlubník |

## Údaje o uživateli

|                               | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník, plasty                | omezené použití | 53 m/min       | N       |
| Hliník (krátké třísky)        | omezené použití | 40 m/min       | N       |
| Al > 10% Si                   | omezené použití | 35 m/min       | N       |
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 55 m/min       | P       |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 30 m/min       | P       |
| Ocel < 900 N/mm               | vhodný          | 25 m/min       | P       |
| Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 15 m/min       | P       |
| Ocel < 1400 N/mm              | vhodný          | 12 m/min       | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 18 m/min       | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 13 m/min       | M       |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | vhodný          | 13 m/min       | S       |
| GG(G)                         | omezené použití | 30 m/min       | K       |
| CuZn                          | omezené použití | 42 m/min       | N       |
| mokrý max.                    | vhodný          |                |         |
| mokrý min.                    | vhodný          |                |         |
| suché                         | omezené použití |                |         |

## Příslušenství

150393 11,5

Přesný kuželový záhlubník s nerovnoměrným dělením a 3 upínacími plochami 90° Vnější Ø Dc 11,5 mm

Přesný kuželový záhlubník s nerovnoměrným dělením a 3 upínacími plochami 90° Vnější Ø Dc 8 mm

150393 8

Přesný kuželový záhlubník s nerovnoměrným dělením a 3 upínacími plochami 90° Vnější Ø Dc 15 mm

150393 15

Přesný kuželový záhlubník s nerovnoměrným dělením a 3 upínacími plochami 90° Vnější Ø Dc 19 mm

150393 19

Přesný kuželový záhlubník s nerovnoměrným dělením a 3 upínacími plochami 90° Vnější Ø Dc 10 mm

150393 10

Přesný kuželový záhlubník s nerovnoměrným dělením a 3 upínacími plochami 90° Vnější Ø Dc 25 mm

150393 25

Přesný kuželový záhlubník s nerovnoměrným dělením a 3 upínacími plochami 90° Vnější Ø Dc 6 mm

150393 6