

**Vysavač na třísky/kapaliny, Označení výrobce: VHO200****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078559 VHO200
GTIN	5711145490681
Třída artiklu	07D

Popis**Provedení:**

Kvalitní průmyslové vysavače s dlouhou životností Nilfisk CFM „Grey Line“. Výkonný **vysavač kapalin** s vysoce kvalitní čisticí sadou odolnou vůči olejům. Vybaven **vzduchovým zpětným ventilem** pro spolehlivé a snadné vyprázdnění nádoby na nečistoty. Koš na třísky a vyprazdňovací sada jsou již integrovány. Vhodný pro širokou škálu čisticích úloh v kovoprůmyslu.

Rozsah dodávky:

Zahrnuje koš na třísky, integrovanou vyprazdňovací sadu, včetně čisticí sady odolné vůči oleji.

Upozornění:

Vhodné příslušenství naleznete pod č. 078551-078552.

Technický popis

Příkon	2400 W
Pracovní hluk	70 dB(A)
Vakuum	230 mbar
Objem nádoby	75 l
Označení výrobce	VHO 200

Výška	1230 mm
Počet turbín	1
Objemový proud vzduchu	55 l/s
Šířka	880 mm
Hmotnost	60 kg
Délka	580 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Vysavač na mokré a suché vysávání

Příslušenství

Průmyslová sada odolná proti oleji Ø hadice 50 mm	078551 50
Průmyslová sada Ø hadice 50 mm	078552 50