

**KÄRCHER****Zařízení na čištění suchým ledem, Typ: IB10/8L2P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078573 IB10/8L2P
GTIN	4054278294247
Třída artiklu	07C

**Popis****Provedení:**

Flexibilní čištění při odstraňování nesnadno odstranitelných nečistot suchým ledem. Malá a ergonomická tryskáč pistol je ideální pro úzké prostory.

**Použití:**

Mobilní zařízení s **integrovanou výrobou suchého ledu** umožňuje čištění i na složitých podkladech, strojích, motorech a součástkách. Nízká spotřeba stlačeného vzduchu je ideální pro použití sdílenými kompresory.

**Rozsah dodávky:**

Čistič suchým ledem IB 10/8 L2P včetně 5 m tryskáč hadice, tryskáč pistol, osvětlení trysky, připojovací hadice CO<sub>2</sub>, tryska s plochým paprskem.

**Upozornění:**

Láhev CO<sub>2</sub> není součástí dodávky. Specifikace CO<sub>2</sub>: Standardní CO<sub>2</sub> láhev se stoupací trubicí/ponornou trubicí.

Příkon: 1500 W

Provozní tlak: 0,7 – 10 bar

Objemový proud vzduchu: 4200 - 48000 l/h

Hmotnost: 92 kg

**Technický popis**

Šířka	440 mm
Délka	845 mm
Výška	938 mm
Příkon	1500 W
Označení výrobce	IB 10/8 L2P
Provozní tlak	0,7 – 10 bar
Hmotnost	92 kg
Objemový proud vzduchu	4200 - 48000 l/h
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Čistič suchým ledem