



## Čtyřstupňová vrtačka, Typ: 720251



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	075156 720251
GTIN	4014586889849
Třída artiklu	03F

### Popis

#### Provedení:

Univerzální **čtyřstupňová vrtačka** s kapacitou vrtání až 32 mm. S pravotočivým/levotočivým chodem, nastavení otáček, MK3-upínač nástrojů pro těžké vrtání.

#### Výhoda:

Na těžkou práci.

#### Upozornění:

Na popávku se dodává vhodný magnetický vrtačkový stojan.  
Vhodné spirálové vrtáky najdete od č. 114000.

### Technický popis

Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli 2. stupeň	20 mm
Označení výrobce	BOZ 32-4 M
Hmotnost	7,5 kg
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli 1. stupeň	32 mm
Příkon	1800 W
Rozsah otáček 2. stupně	0 - 480 min <sup>-1</sup>

Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 1. stupeň	60 mm
Maximální vibrace dle EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 2. stupeň	70 mm
Rozsah otáček 1. stupně	0 - 140 min <sup>-1</sup>
Upínač vrtacího sklíčidla	MK3
Zdroj energie	Síťový provoz
Vhodné pro materiál	ocel
Druh produktu	Vrtačka