



Jádrová vrtačka, Typ: 727060



Údaje o objednávce

Artikové číslo	076520 727060
GTIN	4014586889740
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

- **Vysoká přídržná síla magnetu a bezpečnostní spínač zaručují bezpečnou práci v jakékoliv poloze.**
- **Integrovaný přívod chladicí kapaliny pro čistý řez a dlouhou životnost nástrojů.**
- **Komfortní ukazatel přídržné síly magnetu.**
- **Pravý / levý chod (také k řezání závitu).**
- **Konstrukce s optimalizovanou hmotností.**

Výkonná **4chodová univerzální** magnetická vrtačka na korunkové vrtáky s vysokým zdvihem. Velmi velký rozsah zdvihu pro veškerá vrtání, jako je jádrové, spirálové, závitové vrtání, zahlubování a vystružování.

Rozsah dodávky:

Včetně nádoby na chladicí mazací prostředek, upevňovacího popruhu, 1 středícího hrotu, háčku na třísky a kufříku.

Zvláštní příslušenství:

Na poptávku.

Upozornění:

TK korunkové vrtáky a upínače najdete od č. 119000. Vhodný upínač QuickIN-Max a TK korunkový vrták s max. průměrem 100 mm je k dodání na poptávku.

Technický popis

Označení výrobce	KBU110-4M
Rozsah otáček 1. stupně	60 - 120 min ⁻¹
Rozsah otáček 4. stupně	230 - 430 min ⁻¹
Šířka	215 mm
Délka	460 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	40 mm
Maximální Ø vystružování	36 mm
Výška	810 mm
Hmotnost	39 kg
Příkon	1700 W
Síťové napětí	230 V
Maximální Ø řezání závitů do oceli	M36 mm
Rozsah otáček 2. stupně	90 - 170 min ⁻¹
Pracovní zdvih	400 mm
Délka magnetické nohy	240 mm
Maximální Ø korunkového vrtáku do oceli	110 mm
Rozsah otáček 3. stupně	150 - 300 min ⁻¹
Tvar upínače nástrojů Bosch	MK4
Maximální Ø zahlubování	60 mm
Šířka magnetické nohy	120 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Obal	přepačnický kufřík
Druh produktu	Jádrová vrtačka

Příslušenství

Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
---	-----------

Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26
Korunkový vrták TKhloubka řezu 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65