

## ejendals

### Rukavice na ochranu proti chladu, pár Tegera® 517, Velikost rukavice: 10



#### Údaje o objednávce

Artikové číslo	094824 10
GTIN	7392626070707
Třída artiklu	04R

#### Popis

**Provedení:**

Tegera® 517. **Vodotěsné** ochranné rukavice proti chladu **s podšívkou** ze **syntetické kůže** pro přesné použití při činnostech ve studeném a vlhkém prostředí. Se suchým zipem a zesílenými špičkami prstů.

**Provedení reklamní text:**

Tegera® 517. **Vodotěsné** ochranné rukavice proti chladu **s podšívkou** ze **syntetické kůže** pro přesné použití při činnostech ve studeném a vlhkém prostředí. Se suchým zipem a zesílenými špičkami prstů.

**Použití:**

Při větrném, chladném nebo mokřém pracovním prostředí.

**Použití reklamní text:**

Při větrném, chladném nebo mokřém pracovním prostředí.

**Norma:**

EN 388; EN 511

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.  
Těsný střih. Odpovídá o jedno číslo menší velikosti.

**Upozornění reklamní text:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Těsný střih. Odpovídá o jedno číslo menší velikosti.

## Technický popis

Ochranná kategorie	Kategorie II
Velikost rukavice	10
Druh rukavic	Ochranné rukavice proti chladu
Vlastnost rukavice	Suchý zip
Obsah	6
Použití	vícerázové
Rozsah použití	Heavy Duty
Rozsah použití	Allround
Norma	EN 511
Délka	235 mm
EN 388	1121X
EN 511	111
Materiál nosiče	polyester/ imitace kůže
varianta povlaku	bez povlaku
Barva	černá / zelená
Druh produktu	Ochranné rukavice proti chladu