

ejendals

Rukavice na ochranu proti chladu, pár Tegera® 517, Velikost rukavice: 7



Údaje o objednávce

Artikové číslo	094824 7
GTIN	7340118328959
Třída artiklu	04R

Popis

Provedení:

Tegera® 517. **Vodotěsné** ochranné rukavice proti chladu **s podšívkou** ze **syntetické kůže** pro přesné použití při činnostech ve studeném a vlhkém prostředí. Se suchým zipem a zesílenými špičkami prstů.

Provedení reklamní text:

Tegera® 517. **Vodotěsné** ochranné rukavice proti chladu **s podšívkou** ze **syntetické kůže** pro přesné použití při činnostech ve studeném a vlhkém prostředí. Se suchým zipem a zesílenými špičkami prstů.

Použití:

Při větrném, chladném nebo mokřém pracovním prostředí.

Použití reklamní text:

Při větrném, chladném nebo mokřém pracovním prostředí.

Norma:

EN 388; EN 511

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.
Těsný střih. Odpovídá o jedno číslo menší velikosti.

Upozornění reklamní text:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Těsný střih. Odpovídá o jedno číslo menší velikosti.

Technický popis

Druh rukavic	Ochranné rukavice proti chladu
Ochranná kategorie	Kategorie II
Velikost rukavice	7
Vlastnost rukavice	Suchý zip
Obsah	6
Použití	vícerázové
Rozsah použití	Heavy Duty
Rozsah použití	Allround
Norma	EN 511
Délka	235 mm
EN 388	1121X
EN 511	111
Materiál nosiče	polyester/ imitace kůže
varianta povlaku	bez povlaku
Barva	černá / zelená
Druh produktu	Ochranné rukavice proti chladu