

Garant GRIDLINE

Přístavná skříň s křídlovými dvířky bez zvýšeného okraje, 36×20G, Výška: 800mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	932118 800
GTIN	4062406277062
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Skříň přístavná na nástroje 40×28G. S křídlovými dvířky, s centrálním zamykáním zámek s cylindrickou vložkou.

Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpuszásuvek a vytahovací police nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Vhodné zásuvky 36×20G.

Technický popis

Hmotnost	50 kg
Výška	800 mm
Užitná výška	650 mm
Hloubka	700 mm
Šířka	1000 mm

Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	36×20G
Druh produktu	Přístavná skříň ke stroji

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ HU12	914226 HU12
---------------------------------------	-------------