

Garant GRIDLINE

Skříň přístavná s posuvnými dvířky bez zvýšeného okraje, 26×20G, Výška: 800mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	932128 800
GTIN	4062406277079
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Skříň přístavná na nástroje 60×28G. S posuvnými dvířky a centrálním zamykáním zámek s cylindrickou vložkou. Uložení zásuvek 26×20G a výsuvných polic 26×20G v 25 mm rastru je možné na obou stranách. **Není zde pojistka pro jednotlivé vytažení.**

Zvláštní příslušenství:

Vhodné zásuvky pod č. 930633 a č. 930635, vhodné výsuvné police pod č. 930654 a č. 930656.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, posuvná dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Podstavec č. 958080 – 958086 NENÍ vhodný.

Technický popis

Hmotnost	68 kg
Hloubka	700 mm
Užitná plocha zásuvek v G	26×20
Užitná výška	675 mm
Šířka	1500 mm
Výška	800 mm

Hloubka v G	28
Šířka v G	60
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	26×20G
Druh produktu	Přístavná skříň ke stroji

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ HU12	914226 HU12
---------------------------------------	-------------