

Garant GRIDLINE

Skříň přístavná s dvířky pro individuální osazení zásuvkami, 20×24G, Výška mm: 800**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	932012 800
GTIN	4062406277024
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Přístavná skříň na nářadí 24×28G, se zásuvkami 20×24G. Police s dvířky a vloženým dnem, nastavitelné v rastru 25 mm. Dveře odděleně zamykatelné pomocí posunovacího madla s cylindrickým zámekem.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Při zvedání a přepravě skříňe je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek ve skříni.

Technický popis

Výška dvířek	450 mm
Šířka	600 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Užitná plocha zásuvek v G	20×24

Výška	800 mm
Hmotnost	59 kg
Užitná hloubka zásuvek v G	24
Hloubka	700 mm
Užitná výška	700 mm
Užitná výška pro zásuvky	250 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	80 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×24G
Druh produktu	Korpus skříně na nářadí

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Posuvná úchytka pro GridLine Typ HU12	914226 HU12