

Garant GRIDLINE

**Skříň přístavná s dvířky pro individuální osazení zásuvkami, 20×24G, Výška mm: 900****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	932012 900
GTIN	4062406277031
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:**

Přístavná skříň na nářadí 24×28G, se zásuvkami 20×24G. Police s dvířky a vloženým dnem, nastavitelné v rastru 25 mm. Dveře odděleně zamykatelné pomocí posunovacího madla s cylindrickým zámekem.

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

Při zvedání a přepravě skříňe je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek ve skříni.

**Technický popis**

Užitná plocha zásuvek v G	20×24
Výška dvířek	550 mm
Šířka	600 mm
Užitná výška	800 mm

Výška	900 mm
Užitná výška pro zásuvky	250 mm
Hloubka	700 mm
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	24
Hmotnost	69 kg
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	80 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20x24G
Druh produktu	Korpus skříně na nářadí

## Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ HU12	914226 HU12
Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21