

**HOLEX****Nástrčná ráčna, Typ hnací 4hran: 1-3/8palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	657630 1-3/8
GTIN	4062406278335
Třída artiklu	62E

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný; všechny nástroje s konektory = pravoúhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči.

**Nástrčná ráčna přepínatelná.****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Údaje o použití:****Legenda k výkresu a vzorce:**

$l_1$  = délka páky bez nástrčného nástroje

$l_2$  = seřízená rozteč momentového klíče

$l_3$  = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

$l_4$  = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

$T_1$  = krouticí moment, který musíte nastavit

$T_2$  = předepsaný krouticí moment

**Vhodné pro:**

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

**Upozornění:**

Dbejte na rozteč nástrčných nástrojů a porovnejte ji s roztečí seřizovacího nástroje (viz zkušební protokol / návod k použití použitého momentového klíče). V případě odchylky proveďte opravu rozteče!

Další nástrčné nástroje s 4hranou nástrčnou stopkou 22×28 mm se dodávají na poptávku.

## Technický popis

Rozteč S	17,5 mm
Trvalé zatížení	135 Nm
Počet břitů	52
Nástrčná stopka	9×12 mm
Výška v	22,5 mm
Upínací 4hran	3/8 palec
Šířka b	35 mm
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Materiál	Chromvanadiová ocel
Přepínatelná ráčna	ano
Ráčna s vyhazovačem	ne
Druh produktu	Ráčna