

Garant GRIDLINE

**Korpus skříně na nářadí pro zásuvky, 36×24G, Výška: 900mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931335 900
GTIN	4062406276430
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:**

Plášť skříně na nářadí 40×28G, vhodný pro zásuvky 36×24G. Pro uložení zásuvek v rastru po 25 mm. <font>Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. </font>

**Vhodné pro:**

Zásuvky č. 931353, 931354, 931355, 931356.

**Lakování:**

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Při osazování skříně na nářadí zásuvkami je nutno dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užitečné výšce skříně.

**Technický popis**

Výška	900 mm
Šířka	1000 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hloubka v G	28
Počet dvířek	0

Užitná výška pro zásuvky	800 mm
Hloubka	700 mm
Šířka v G	40
Užitná výška	800 mm
Hmotnost	48 kg
Provedení	pro individuální osazení
Maximální nosnost	4000 kg
Počet zásuvek	0
Počet výsuvných polic	0
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	36×24G
Druh produktu	Korpus skříně na nářadí

## Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------