

**Garant****Vyrovnávací kyvadlový držák ER válcový, Typ: 25-32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319780 25-32
GTIN	4062406278410
Třída artiklu	31V

**Popis****Provedení:**

Vyrovnávací držák s adaptací upínací kleštiny ER. **Nastavitelné radiální a úhlové vyrovnání.** S vnitřním chlazením.

**Použití:**

Optimální při chybách v souososti mezi obrobkem a nástrojem, např při vystružování nebo řezání závitu (bez vyrovnání tahu/tlaku). Primární použití u soustruhů, ale vhodné také pro frézovací stroje.

**Technický popis**

Délka vyložení rozměr A	58 mm
Ø stopky d	25 mm
Pro kleštiny ER	32
Vnější Ø D	69 mm
Vyrovnání radiální	1,5 mm
Vhodné pro velikost ER	32
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Kleštinový upínač

