



## Pracovní svítilna LED-EX s baterií, Typ: 3AALH



### Údaje o objednávkce

Artikové číslo	081491 3AALH
GTIN	032705104035
Třída artiklu	08C

### Popis

#### Provedení:

Pracovní svítilna s ochranou proti explozi, přezkoušená podle platných směrnic ATEX.

Extrémně jasné osvětlení a velmi dlouhá životnost.

Multifunkční pracovní svítilna s odnímatelnou magnetickou nohou drží na kovovém povrchu.

Hlavu lampy můžete otočit o 360° a naklonit o 120° nahoru a dolů (lze ji zajistit v libovolné poloze). S ocelovou sponou a předním spínačem.

#### Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

### Technický popis

Osvětlovací těleso	Modul LED
Parametr zařízení	Vhodné pro oblast EX
Světelný tok	228 lm
Celková šířka	54 mm
Ochranná třída IP	IP 67

Hmotnost	185 g
Zóna ATEX	zóna 0
Zóna ATEX	zóna 20
Počet obsažených baterií	3
Typ baterií	Mignon, AA
Celková délka	182 mm
Doba svícení	8,4 h
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Kapesní svítilna

## Příslušenství

Lithium-kovové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081559 LR6
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081561 LR6
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081553 LR6
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081554 LR6
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081552 LR6
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081551 LR6