

 Atlas Copco

Pneumatická vrtačka, Typ: D2148RQ



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079051 D2148RQ
GTIN	7322590019785
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Všechny technické údaje platí pro hydraulický tlak **6,3 barů** a uvedený vnitřní Ø hadice. Výkonná řada vrtaček s velmi klidným chodem ve tvaru pistole s výkonem při vrtání až do 13 mm do oceli. Odvádění vzduchu rukojetí zabraňuje víření třísek z vrtání. S rychloupínacím sklíčidlem. S ovládacím ventilem pro **pravý/levý chod** (použití jako šroubovák nebo závitník).

Rozsah dodávky:

S **rychloupínacím sklíčidlem**. Navíc s opěrnou rukojetí.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.

Technický popis

Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Maximální spotřeba vzduchu	600 l/min
Maximální počet otáček	0 - 750 min ⁻¹
Maximální vibrace dle EN	3,7 m/s ²
Délka	248 mm
Odevzdaný výkon	250 W
Hmotnost	1,4 kg

Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	10 mm
Pracovní hluk	85 dB(A)
Označení výrobce	D2148RQ
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Připojovací závit	BSP
Druh produktu	Vrtačka