



Elektronická zkoušečka momentových klíčů „TruCheck™ 2“, Maximální utahovací moment: 30Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	654471 30
GTIN	5060207566667
Třída artiklu	66D

Popis

Provedení:

- Kompaktní, pohodlný zkušební přístroj.
- Upevnění šroubů na rovné povrchy (stůl, stěna atd.).
- LCD displej. LED osvětlení pozadí zajišťuje dobrou čitelnost na špatně osvětlených místech.
- Zabudovaná přípojka mikro USB 2.0 umožňuje napájení proudem.
- Měrné jednotky: Nm.

Výhoda:

- Nejsnadnější obsluha (minimální možnost chyb).
- Mohou používat i osoby, které se nepovažují za „odborníky na kalibraci.“
- Pouze jediné tlačítko k nulování displeje.

Použití:

Nastavení a kontrola vypínatelných a pravotočivých momentových klíčů.

Přesnost:

Procentuální chyba naměřené hodnoty $\pm 1\%$.

Rozsah dodávky:

Síťový napáječ USB (EU/UK/US/AUS), Micro USB 2.0 kabel, ve stabilním plastovém kufru.

Technický popis

Rozsah měření	1,5 - 30 Nm
---------------	-------------

Hmotnost	1,4 kg
Přesnost měření utahovacího momentu	±1 %
Zobrazovací přístroj šířka	175 mm
4hranný adaptér	1/4 palec
4hranný adaptér	3/8 palec
Zobrazovací přístroj výška	64 mm
Maximální utahovací moment	30 Nm
Zobrazovací přístroj hloubka	72 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Jmenovité napětí	100 - 240 V
Vnější 6hran	10 mm
Nastavení utažení	utahování doprava
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Kalibrování	O4
Druh produktu	Zkoušečka utahovacího momentu

Služby

Kalibrace vpravoMomentová zkoušečka / senzor Typ 400	020120 400
Kalibrace DAkkS vpravoMomentová zkoušečka / senzor Typ 1000	020130 1000
Kalibrace DAkkS vpravoMomentová zkoušečka / senzor Typ 0,1-1100	020130 0,1-1100