


3M**Oboustranná lepicí páska VHB™, pro dlouhodobé a silné spojení, černá,
Šířka×délka (mm×m): 12X33****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	083789 12X33
GTIN	4001895844904
Třída artiklu	08M

Popis**Provedení:**

Oboustranná vysoce výkonná **lepicí páska** z čistého akrylátového lepidla (VHB) pro trvalé a pevné spoje. Vysoká přilnavost na mnoha materiálech, vysoká odolnost proti teplotám, povětrnosti, UV záření a rozpouštědlům. Perfektní těsnicí funkce, tlumí vibrace.

Páska **3M™ 5952** je vhodná pro vnitřní a vnější oblast. Lze ji snadno a rychle přilepit a nabízí silnou a dlouhou životnost. Použijte tuto výkonnou a viskoelastickou VHB lepicí pásku na nejrůznější povrchy, jako jsou např. práškové povlaky.

Upozornění:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Na požádání jsou k dispozici další pásy 3M™ VHB™ v různých tloušťkách a délkách.

Technický popis

Druh lepicí pásky	oboustranný
Sklad, vlhkost	50 %
Lepicí hmota	akrylát
Tloušťka	1,1 mm
Barva	Černá
Přilnavost z oceli	5,5 N/mm

Minimální trvanlivost	12 měsíc
Označení výrobce	5952
Šířka	12 mm
Materiál krytu	Silikonizovaný film PE
Skladovací teplota	20 °C
Roztažnost	300 %
Délka	33 m
Atribut názvu produktu	černá
USP1	VHB™
USP2	Černá
Druh produktu	Lepicí páska