

**3M****Lepicí páska VHB™, černá, Šířka×délka (mm×m): 25X33**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	083782 25X33
GTIN	4001895877339
Třída artiklu	08M

## Popis

### Provedení:

**Oboustranná** vysoce výkonná **lepicí páska** z čistého akrylátového lepidla (VHB) pro trvalé a pevné spoje. Vysoká přilnavost na mnoha materiálech, vysoká odolnost proti teplotám, povětrnosti, UV záření a rozpouštědlům. Perfektní těsnicí funkce, tlumí vibrace.

Páska **3M™ 5952** znamená stoprocentní spolehlivost. Nabízí optimální přizpůsobitelnost k lepeným povrchům. Tato vlastnost umožňuje celoplošné spojení jak tenkých, tak i strukturovaných povrchů bez pnutí.

### Upozornění:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Na požádání jsou k dispozici další pásky 3M™ VHB™ v různých tloušťkách a délkách.

Lepicí hmota: akrylát

Délka: 33 m

Šířka: 19 mm

Tloušťka: 1,6 mm

## Technický popis

Minimální trvanlivost	12 měsíc
Přilnavost z oceli	5,5 N/mm
Šířka	19 mm
Lepicí hmota	akrylát
Zvláštní znaky	tlumící
Zvláštní znaky	přiléhavý
Zvláštní znaky	odolný vůči vlhkosti
Tloušťka	1,6 mm
Označení výrobce	5962F
Délka	33 m
Druh lepicí pásky	oboustranný
Roztažnost	300 %
Odolávající teplotě do	120 - 150 °C
Barva	šedá
Použití	Maskovat
Použití	Montáž
Použití	Upevnit
Použití	Utěsnit
Skladovací teplota	20 °C
Materiál krytu	Papír
Sklad, vlhkost	50 %
Atribut názvu produktu	černá
Druh produktu	Lepicí páska