

AEG

Akumulátorový vrtací šroubovák, Typ: BS18C2BL4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070222 BS18C2BL4
GTIN	4058546220402
Třída artiklu	07A

Popis

Provedení:

AEG – akumulátorové vrtací šroubováky

- Robustní, ergonomické akumulátorové 2stupňové vrtací šroubováky s pravým/levým chodem.
- Rychloupínací sklíčidlo FIXTEC s blokováním vřetena.
- Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.
- LED osvětlení pracovního prostoru.
- 21stupňové nastavení utahovacího momentu.
- Rychloupínací sklíčidlo.

Norma:

- Robustní, praktický akumulátorový 2stupňový vrtací šroubovák s pravým/levým chodem.
- Rychloupínací sklíčidlo FIXTEC s blokováním vřetena.
- Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.

Výhoda:

Extrémně praktický a kompaktní.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky, přepravního kufru.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073820 a č. 073841.

Obal: Transportní kufr

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: AEG Typ B 18 V

Označení výrobce: BS 18 C2BL

Konstrukce motoru: 4pólový motor

Počet obsažených akumulátorů: 2

Typ akumulátoru: Li-Ion

Kapacita akumulátoru: 4 Ah

Napětí akumulátorů: 18 V

Technický popis

Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	40 mm
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 500 min ⁻¹
Kapacita akumulátoru	4 Ah
Hmotnost	1,9 kg
Maximální utahovací moment tvrdý	65 Nm
Napětí akumulátorů	18 V
Konstrukce motoru	4pólový motor
Maximální otáčky 2. stupně	1950 min ⁻¹
Obal	Transportní kufr
Maximální vibrace dle EN	<2,5 m/s ²
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Počet obsažených akumulátorů	2
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	AEG Typ B 18 V
Typ akumulátoru	Li-Ion
Označení výrobce	BS 18 C2BL
Typické použití	Strong
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	dřevo
Vhodné pro materiál	ocel
Druh produktu	Vrtací šroubovák

Příslušenství

Li-Ion systém GBS Typ akumulátoru, napětí akumulátoru AB18 V	073820 AB18
Úhlový šroubovací nástavec Typ WB1	073920 WB1
Úhlový šroubovací nástavec Typ OSD2	073920 OSD2
Akumulátorová nabíječka Typ BL1418	073841 BL1418