

SONO  SWISS®**Ultrazvukový čisticí přístroj DURA-T, Objem: 12l****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 082924 12     |
| GTIN           | 2050002040366 |
| Třída artiklu  | 04E           |

**Popis****Provedení:**

Vany z tažené nebo ze svařované ušlechtilé oceli. Řízení teploty v rozsahu od 30 °C do 80 °C v krocích po 5 °C.

Stolní přístroj: DURA-T – svařované DUPLEX vany z ušlechtilé oceli vhodné pro vícesměnný provoz.

**Použití:**

Pro odstraňování olejů, tuků, brusných a leštících prostředků, zbytků barev, tavidel, oxidačních vrstev, karbonů, okují téměř ze všech povrchů, také z obtížně přístupných míst při maximální šetrnosti k čištěnému zboží. Vždy podle typu znečištění a účinné látky je třeba použít speciální výkonný čisticí prostředek (od č. 082930). Celý čištěný díl musí být ponořen do čisticí kapaliny.

**Rozsah dodávky:**

Ultrazvuková čistička s víkem, bez košíku (č. 082926).

**Upozornění:**

Další velikosti a provedení na poptávku.

Vyjímatelný koš naleznete v e-shopu pod č. 082926.

**Technický popis**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Délka přístroje      | 355 mm |
| Šířka čisticí nádoby | 238 mm |
| Objem čisticí nádoby | 12 l   |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Délka čisticí nádoby                   | 297 mm                        |
| Špičkový výkon ultrazvuku              | 800 W                         |
| Možnost rozšíření – sušicí modul       | ne                            |
| Výška přístroje                        | 320 mm                        |
| Šířka přístroje                        | 290 mm                        |
| Topný výkon                            | 800 W                         |
| Možnost rozšíření – odlučovač oleje    | ne                            |
| Možnost rozšíření – filtrační čerpadlo | ne                            |
| Výška čisticí nádoby                   | 200 mm                        |
| Možnost rozšíření – vyplachovací modul | ne                            |
| Hmotnost                               | 7,3 kg                        |
| Délka vkladacího koše                  | 240 mm                        |
| Příkon                                 | 1000 W                        |
| Zdroj energie                          | Síťový provoz                 |
| Šířka vkladacího koše                  | 181 mm                        |
| Jmenovité napětí                       | 230 V                         |
| Jmenovitá kapacita                     | 9 l                           |
| Druh produktu                          | Ultrazvukový čisticí přístroj |

## Příslušenství

|   |            |
|---|------------|
| Ultrazvukový silný čisticí prostředekT1 Množství náplně l/<br>kg 10 | 082930 10  |
| Ultrazvukový silný čisticí prostředekT4 Množství náplně l/<br>kg 10 | 082934 10  |
| Ochrana proti korozi Množství náplně l/kg 1                         | 082931 1   |
| Ochrana proti korozi Množství náplně l/kg AK                        | 082931 AK  |
| Ultrazvukový silný čisticí prostředekT2 Množství náplně l/<br>kg 10 | 082932 10  |
|   | 082934 2,5 |

Ultrazvukový silný čisticí prostředekT4 Množství náplně l/  
kg 2,5

Ultrazvukový silný čisticí prostředekT5 Množství náplně l/  
kg 10

082935 10

Vkládací koš INOX Velikost vhodná pro č. 082922 / 082923 /  
082924 12

082926 12

Ultrazvukový silný čisticí prostředekT2 Množství náplně l/  
kg 2,5

082932 2,5

Ultrazvukový silný čisticí prostředekT1 Množství náplně l/  
kg 2,5

082930 2,5