

Garant

Obuv antracitová/černá Bezpečnostní boty comfort ESD, S3 W2, Velikost obuvi EU: 47



Údaje o objednávce

Artikové číslo	092071 47
GTIN	4062406281113
Třída artiklu	01S

Popis

Provedení:

Bezpečnostní boty GARANT comfort nabízí maximální pohodlí při nošení a moderní design. Inovativní a kvalitní materiály a také velmi vysoká kvalita zpracování „Made in Germany“ zaručují maximální ochranu při současně minimální hmotnosti. Různé šířky holeně (šířka W1 pro normálně široké nohy, šířka W2 pro široké nohy) a napínaný způsob výroby umožňují „opravdový“ systém několika šířek a nabízí tak ideální řešení pro různé šířky nohou. Konsekventní realizace ergonomických zásad a výměnné tlumení závislé na hmotnosti výrazně snižují zatížení kolen a zad a výrazně tak přispívají k dlouhodobému uchování zdraví.

- **Svrchní materiál z lehkého avšak odolného mikrovlákna.**
- **Prodyšná funkční výstelka.**
- **Praktická smyčka GARANT comfort Heel pro snadné a rychlé obutí bot.**
- **Vložka GARANT comfort s tlumením závislým na hmotnosti.**
- **Podešev GARANT comfort TPU**
- **Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).**

Polobotky s bezešvou konstrukcí boty a textilní ochranou proti propíchnutí. Jazyk s úpravou proti vniknutí prachu. Ochrana před proniknutím vody.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Upozornění:

- **GARANT Komfortní vložka do bot s tlumením závislým na hmotnosti najdete v příslušenství ochrana nohou pod: 092864 (měkká), 092865 (střední), 092866 (tvrdá).**

- **Standardně se boty dodávají ve vel. 36-39 s měkkým tlumením, vel. 40-45 se středním tlumením a vel. 46-48 s tvrdým tlumením.**
- **Také v příslušenství ochrana nohou najdete vhodné tkaničky GARANT pod: 092855 120.**

Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Třída ochrany: S3

Materiál ochranné špičky prstů: Hliník.

Bezpečnost proti proslápnutí: Textil

Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191

Vlastnost: Tlumení Vario®

Technický popis

Třída ochrany	S3
Vlastnost	Tlumení Vario®
Velikost bot EU	47
Norma	Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Bezpečnost proti proslápnutí	Textil
Pohlaví	Unisex
Materiál ochranné špičky prstů	Hliník.
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Bezpečnostní boty

Příslušenství

Vložka do bot antracitová Vložka do bot comfort, SOFT Velikost bot EU 47	092864 47
Vložka do bot antracitová Vložka do bot comfort, MEDIUM Velikost bot EU 47	092865 47
Vložka do bot antracitová Vložka do bot comfort, HARD Velikost bot EU 47	092866 47